

# Rigtig cement til forskellige indikationer

## To cementer som dækker alle dine behov

## Øvrige Cementer

Cement	Multilink Automix Selvhærdende med mulighed for lyspolymerisering	Variolink Veneer Lyspolymeriserende	Variolink II Lyspolymeriserende /dualhærdende	SpeedCEM Selvhærdende med mulighed for lyspolymerisering
Hærdningsmetode				
Cementeringsmetode:	<b>Adhæsiv:</b> Multilink Primer A/B selvætsende	<b>Adhæsiv:</b> Syntac eller Excite F Total Etch	<b>Adhæsiv:</b> Syntac eller Excite F DSC Total Etch	<b>Adhæsiv:</b> Konventionel selvætsende
<b>Metal/metalbaseret</b> Indlæg/onlay	✓	-	-	✓
Kroner/broer	✓	-	-	✓
Rodkanalstifter	✓	-	-	✓
Maryland-broer	✓	-	-	-
<b>Leucitforstærket glaskera- mik f.eks. IPS Empress</b> Indlæg/onlay	✓	✓	✓	-
Facader	-	✓	✓	-
Kroner	✓	-	✓	-
<b>Lithiumdisilikat (LS<sub>2</sub>) f.eks. IPS e.max Press/CAD</b> Tynde skal-okklusal-flader	✓	✓	✓	-
Tynde skalfacader/facader	-	✓	✓	-
Indlæg/onlay	✓	✓	✓	-
¾-kroner	✓	-	✓	-
Kroner	✓	-	✓	✓
3-leddede broer	✓	-	✓	✓
<b>Oxidkeramik (Zirkoniumoxid/Aluminiumoxid)</b> Kroner/broer	✓	-	-	✓
Rodkanalstifter	✓	-	-	✓
<b>Indirekte komposit</b> Indlæg/onlay	✓	✓	✓	-
Kroner	✓	-	✓	-
Rodkanalstifter	✓	-	✓	✓

✓ Anbefalet produktkombination

- Anbefales ikke

### KONSULENTER

**Clinical**  
Distrikt Sjælland og Fyn:  
Tina Hedegaard Jensen  
Tlf: 21 70 18 36

**Clinical**  
Distrikt Jylland:  
Helle Thorning  
Tlf: 31 32 04 85

**Technical**  
Danmark og Norge  
Karl-Arne Schneider  
Tlf: +47 90 03 00 12

### DEPOTER CLINICAL

**Dansk Nordenta A/S**  
Tlf.: 87 68 16 11  
[www.nordenta.dk](http://www.nordenta.dk)

**Plandent A/S**  
Tlf.: 43 66 44 44  
[www.plandent.dk](http://www.plandent.dk)

### DEPOTER TECHNICAL

**Elstrøm Dental A/S**  
Tlf: 75 15 00 11  
[www.elstrom.dk](http://www.elstrom.dk)